

## Scheda tecnica dati

### Connettore

Cod. art.: 50149065

S GB-M12-8A-M-SK

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

Idoneo per interfaccia	Ethernet
------------------------	----------

### Dati elettrici

#### Dati di potenza

Categoria di sovratensione	II
Corrente nominale di funzionamento	500 mA

### Collegamento

Numero di collegamenti	1 pezzo(i)
------------------------	------------

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Materiale corpo dell'impugnatura	Metallo
Numero di poli	8 poli
Codifica	Codifica X
Modello	Assiale
Bloccaggio	Raccordo filettato

#### Collegamento 2

Tipo di collegamento	Morsetto mordente
Numero di poli	8 poli

#### Proprietà del cavo

Sezione del conduttore	0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup>
------------------------	---

### Dati meccanici

Materiale dell'alloggiamento	Metallo
Alloggiamento in metallo	Zinco pressofuso
Passaggio max. del cavo	5,5 ... 9 mm

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-40 ... 85 °C
Grado di inquinamento	3

### Certificazioni

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Materiale	Metallo
Materiale corpo dell'impugnatura	Metallo
Numero di poli	8 poli
Codifica	Codifica X
Modello	Assiale
Bloccaggio	Raccordo filettato

### Collegamento 2

Tipo di collegamento	Morsetto mordente
Numero di poli	8 poli