

Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50130456

E4-MW1

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	E4
-------	----

Aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Klem
Type klem	Push-In techniek

Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	40 mm x 56 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	81 g
Kleur behuizing	zwart
Uitvoering van bevestigingsonderdeel	Hoekmontage
Type bevestiging, installatiezijde	schroefbaar / verticaal
Bolcapmodule	5 stuks max.
Moduleopname	eenzijdig
Aantal eindkappen	1 St.

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-30 ... 60 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 66
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
ECLASS 5.1.4	27371235
ECLASS 8.0	27371235
ECLASS 9.0	27371232
ECLASS 10.0	27371235
ECLASS 11.0	27371235
ECLASS 12.0	27371235
ECLASS 13.0	27371235
ECLASS 14.0	27371235
ECLASS 15.0	27371235
ECLASS 16.0	27371235
ETIM 5.0	EC001154
ETIM 6.0	EC001154
ETIM 7.0	EC001154
ETIM 8.0	EC001154
ETIM 9.0	EC001154
ETIM 10.0	EC001154
UNSPSC 26.08	32151500

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Klem
Type klem	Push-In techniek

Opmerkingen



Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚠ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚠ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚠ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.



Bij UL-applicaties:



- ⚠ Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).

Toebehoren

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50130454	E4-V1-BZ1	Signaalzuilelement	Signaalgeving: akoestisch Stroomopname, max.: 39 mA Bouwvorm: cilindrisch Bevestiging: Bajonetsysteem Bedieningselementen: Dip-schakelaar Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66 Toonsoort: Continu- of pulstoon Geluidsdruk: 80 dB Aantal tonen: 1 St.
	50130449	E4-V1-DB-R	Signaalzuilelement	Signaalgeving: optisch Voedingsspanning: 24 V, AC/DC Stroomopname, max.: 32 mA Bouwvorm: cilindrisch Bevestiging: Bajonetsysteem Lichtmiddel: LED/24V Signaalbeeld: Knipperlicht Bolkapkleur: Rood Uitstraalhoek: 360° Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66
	50130443	E4-V1-DS-R	Signaalzuilelement	Signaalgeving: optisch Voedingsspanning: 24 V, AC/DC Stroomopname, max.: 27 mA Bouwvorm: cilindrisch Bevestiging: Bajonetsysteem Lichtmiddel: LED/24V Signaalbeeld: Lamp brandt permanent Bolkapkleur: Rood Uitstraalhoek: 360° Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.