

Scheda tecnica dati

Elemento torretta di segnalazione

Cod. art.: 50135460

A7-V1-DS-B-T

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Avvisi
- Accessori



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Serie	A7
Idoneo per	Elementi torretta di segnalazione della serie A7 - Advanced Series
Tipo di segnalazione	Ottico

Dati elettrici

Durata	> 100.000 h
Dati di potenza	
Tensione di alimentazione U_B	24 V, CC, 10 %
Corrente assorbita, max.	40 mA

Collegamento

Note	A prova di scambio accidentale: il comando dei colori avviene tramite PIN, la posizione della calotta può essere così selezionata liberamente (vedi manuale di istruzioni). I singoli colori vengono comandati via VCC (PNP)
------	---

Dati meccanici

Forma costruttiva	Cilindrica
Dimensioni (\varnothing x L)	70 mm x 50 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Peso netto	109 g
Tipo di fissaggio	Sistema a baionetta
Tipo di illuminazione	LED/24V
Rappresentazione del segnale	Luce permanente
Colore calotta	Blu
Angolo di emissione	360°

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 60 °C

Certificazioni


Grado di protezione	IP 66
Omologazioni	CE CSA

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371220
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



Avvisi



Rispettare l'uso previsto!



- ↳ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone.
- ↳ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato.
- ↳ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.

Accessori

Montaggio

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50135463	A7-MP1-100	Elemento torretta di segnalazione	Collegamento: Morsetto, Tecnologia a molla di trazione Forma costruttiva: Cilindrica Diametro: 70 mm Modello: Montaggio su base Fissaggio, lato impianto: Avvitabile / orizzontale Registrazione modulo: Su un solo lato Temperatura ambiente: -10 ... 60 °C Grado di protezione: IP 66

Avviso



- ↳ È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.