

Teknisk datablad

Montagesystem

Art. nr.: 50122797

BTU 346M-D12

Indhold

- Tekniske data
- Målskitser



Illustrationen kan afvige

Tekniske data

Basisdata

indeholder	2 stk. skrue M4 x 25
	2 stk. underlagsskive
Egnet til	Reflektor (M)TKS 30x50
	Reflektor (M)TKS 40x60
	Reflektor TKS 20x40
	Reflektor TKS 50x50
	Sensorer fra 25-serien
	Sensorer fra 3B-serien
	Sensorer fra 46B-serien
	Sensorer fra 46C-serien

Mekaniske data

Standardbetegnelse fastgørelsesdel metal	Aluminium
	Stål, forzinket
Fastgørelsesdelens udførelse	Montagesystem
Fastgørelsestype, på anlægget	Pladefastgørelse
	til rundstang 12 mm
Fastgørelsestype, på enheden	kan skrues
Type fastgørelsesdel	drejelig 360°
	kan justeres
	kan klemmes
Materiale fastgørelsesdel	Metal

Klassifikation

Toldtarifnummer	83024900
eCl@ss 5.1.4	27279202
eCl@ss 8.0	27279202
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273701
eCl@ss 11.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

Målskitser

Alle målangivelser i millimeter

