

## Fiche technique Système de montage

Art. n°: 50122797

BTU 346M-D12

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

<b>Contenu</b>	2 rondelles
	2 vis M4 x 25
<b>Adapté pour</b>	Capteurs de la série 25B
	Capteurs de la série 3B
	Capteurs de la série 46B
	Capteurs de la série 46C
	Réflecteur (M)TKS 30x50
	Réflecteur (M)TKS 40x60
	Réflecteur TKS 20x40
	Réflecteur TKS 50x50

### Données mécaniques

<b>Désignation normalisée des pièces de fixation, métal</b>	Acier zingué
	Aluminium
<b>Modèle de pièce de fixation</b>	Système de montage
<b>Type de fixation, côté installation</b>	Fixation par serrage sur tôle
	Pour barre ronde 12 mm
<b>Type de fixation, côté appareil</b>	À visser
<b>Type de pièce de fixation</b>	Pivotant 360°
	Réglable
	Serrable
<b>Matériau de la pièce de fixation</b>	Métallique

### Classification

<b>Numéro de tarif douanier</b>	83024900
<b>eCl@ss 5.1.4</b>	27279202
<b>eCl@ss 8.0</b>	27279202
<b>eCl@ss 9.0</b>	27273701
<b>eCl@ss 10.0</b>	27273701
<b>eCl@ss 11.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

