

## Hoja técnica


### Cable de interconexión

Código: 50035865

CB-D9-5000-5GF/GM

#### Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



## Datos técnicos

### Datos básicos

### Datos eléctricos

#### Datos de potencia

Tensión de trabajo 30 V CA/CC

### Conexión

#### Conexión 1

Tipo de conexión Sub-D  
 Conector redondo, LED No  
 Tipo Conector hembra  
 Número de polos 9 polos  
 Versión Axial

#### Conexión 2

Tipo de conexión Sub-D  
 Tipo Conector macho  
 Número de polos 9 polos  
 Versión Axial

#### Propiedades de cable

Número de conductores 5 Unidad(es)  
 Apantallado Sí  
 Versión de cable Cable de interconexión  
 Longitud de cable 5.000 mm  
 Aptitud para cadena de arrastre No

### Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## Conexión eléctrica

### Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
Conector redondo, LED	No
Tipo	Conector hembra
Número de polos	9 polos
Versión	Axial

### Conexión 2

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector macho
Número de polos	9 polos
Versión	Axial