

Karta danych technicznych Jednostka dołączająca

Nr art.: 53800122

CU429-10000

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 430
	Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 440

Przylączy

Liczba przylączy	2 Piece(s)
Przylączy 1	
Funkcja	Interfejs maszynowy
Rodzaj przylączy	Przewód
Długość przewodu	10.000 mm
Materiał płaszczka	PUR
Kolor przewodu	czarny
Liczba żył	29 -wire
Przylączy 2	
Funkcja	Interfejs danych
Rodzaj przylączy	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Materiał	Metal
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem D

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Materiał obudowy	Metal
Obudowa metalowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto	2.760 g
Kolor obudowy	czarny
Rodzaj mocowania	System bagnetowy

Certyfikaty


Dopuszczenia	c TÜV Süd US
	TÜV Süd

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Funkcja	Interfejs maszynowy
Rodzaj przylącza	Przewód
Długość przewodu	10.000 mm
Materiał płaszczu	PUR
Kolor przewodu	czarny
Liczba żył	29 -wire

Kolor żyły

Biały	RES1
brązowy	+24 V
zielony	EA1
żółty	A1
szary	OSSDA1

Obsadzenie żył

Przylącze elektryczne

Kolor żyły	Obsadzenie żył
różowy	OSSDA2
niebieski	GND / masa
czerwony	MELD
czarny	F1
fioletowy	F2
różowy / szary	F3
czerwony / niebieski	F4
Biały / zielony	F5
brązowy / zielony	SE1
Biały / żółty	SE2
brązowy / żółty	A2
Biały / szary	A3
brązowy / szary	A4
Biały / różowy	EA2
brązowy / różowy	EA3
Biały / niebieski	EA4
brązowy / niebieski	F6
Biały / czerwony	F7
brązowy / czerwony	F8
Biały / czarny	F9
brązowy / czarny	F10
szary / zielony	RES2
szary / żółty	OSSDB1
różowy / zielony	OSSDB2

Przylącze 2

Funkcja	Interfejs danych
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M12
Typ	female
Materiał	Metal
Liczba pinów	5 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem D
Obudowy wtyczki	FE/SHIELD

Pin	Obsadzenie pinów	Kolor żyły
1	TD+	żółty
2	RD+	Biały
3	TD-	pomarańczowy
4	RD-	niebieski

