

Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50130290

TK 100 x100-Set

İçerik

- Set bundan oluşur
- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

Set bundan oluşur

Sayı	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
2	50009419	BT 910M	Tutma köşebendi	Montaj ünitesinin uygulanması: Açık L biçiminde Montaj braket, tesis tarafı: Geçiş montaj braket Montaj braket, cihaz tarafı: vidalanabilir Montaj ünitesi türü: sabit Malzeme: Metal
1	50003192	TK 100x100	Reflektör	Yapı şekli: dikdörtgen Üçlü boyutu: 4 mm Yansıtma yüzeyi: 96 mm x 96 mm Malzeme: Plastik Taşıyıcı malzeme: Plastik Malzemenin kimyasal adı: PMMA8N Montaj braket: Arka sayfa yapıştırılabilir

Teknik veriler

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Üçlü boyutu	4 mm
Montaj ölçüsü genişliği	99,4 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	99,4 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı	8,7 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	96 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	96 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA8N
Aktif yüzey yapısı	Üçlü
Net ağırlık	61 g
Montaj braket türü	Arka sayfa yapıştırılabilir beraberinde gelen montaj braket

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 65 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

