

## 技术数据表

## 反射器

配件编号: 50142990

BTU 935M-D12

### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

技术参数

基础数据

|        |               |
|--------|---------------|
| 适用于产品组 | 开关传感器，方形      |
| 适合     | PRK 镜反射型光电传感器 |
| 预装在    | 反射器 TKS 30x46 |

机械参数

|             |         |
|-------------|---------|
| 反射面高度       | 30 mm   |
| 反射面宽度       | 46 mm   |
| 杆径          | 12 mm   |
| 标准名称，金属安装设备 | 钢制，镀锌   |
|             | 铝       |
| 反射板材料       | 塑料      |
| 净重          | 73 g    |
| 安装设备设计      | 安装系统    |
| 设备侧固定件类型    | 板-金属座   |
|             | 适于12mm杆 |
| 设备紧固类型      | 预装的反射器  |
| 安装设备类型      | 可夹紧     |
|             | 旋转，360  |
|             | 转动      |
| 安装设备材料      | 金属      |

环境数据

|         |               |
|---------|---------------|
| 环境温度，工作 | -40 ... 65 °C |
|---------|---------------|

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0   | 27279203 |
| ECLASS 9.0   | 27273701 |
| ECLASS 10.0  | 27273601 |
| ECLASS 11.0  | 27273601 |
| ECLASS 12.0  | 27273601 |
| ECLASS 13.0  | 27273601 |
| ECLASS 14.0  | 27273601 |
| ECLASS 15.0  | 27273601 |
| ECLASS 16.0  | 27273601 |
| ETIM 5.0     | EC002467 |
| ETIM 6.0     | EC002467 |
| ETIM 7.0     | EC002467 |
| ETIM 8.0     | EC002467 |
| ETIM 9.0     | EC002467 |
| ETIM 10.0    | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

