


Technisch gegevensblad Aansluitkabel

Art.-nr.: 50037339

BK7 KB-140-5000-20

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning 30 V AC/DC

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting Sub-D

Ronde stekker, LED Nee

Type female

Aantal polen 26 -polig

Uitvoering axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting open uiteinde

Kabeleigenschappen

Aantal aders 26 St.

Kleur mantel grijs

Afgeschermd Ja

Kabeluitvoering Aansluitkabel (eenzijdig open)

Kabeldiameter (uitwendig) 8 mm

Kabellengte 5.000 mm

Materiaal mantel PVC

Geschikt voor kabelrupsen Nee

Classificatie

Douanetariefnummer 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting Sub-D

Ronde stekker, LED Nee

Type female

Aantal polen 26 -polig

Uitvoering axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting open uiteinde