

Hoja técnica


Línea de servicio

Código: 50038070

KB-ROD4PC-10000

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

Datos técnicos

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector macho
Número de polos	9 polos
Versión	Axial

Conexión 2

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	9 polos
Versión	Axial

Propiedades de cable

Apantallado	Sí
Versión de cable	Cable de interconexión
Longitud de cable	10.000 mm
Material de cubierta	PVC

Clasificación

Número de arancel	85444290
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ECLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

Datos mecánicos

Peso neto	335 g
-----------	-------

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector macho
Número de polos	9 polos
Versión	Axial

Conexión 2

Tipo de conexión	Sub-D
Tipo	Conector hembra
Número de polos	9 polos
Versión	Axial