

## Fiche technique

## Accumulateur

Art. n°: 50142141

Battery HS6678

### Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

|             |              |
|-------------|--------------|
| Type        | Accumulateur |
| Adapté pour | HS 6678      |

### Données électriques

#### Données de puissance

Tension d'alimentation  $U_N$  3,6 V, CC, 0 %

Technologie d'accumulateur Lilon

Capacité d'enregistrement accumulateur 3,1 A·h

### Données mécaniques

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Dimensions (l x H x L) | 21,3 mm x 25,2 mm x 82,5 mm |
| Poids net              | 63 g                        |

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85076000 |
| ECLASS 5.1.4             | 27050401 |
| ECLASS 8.0               | 27050403 |
| ECLASS 9.0               | 27059090 |
| ECLASS 10.0              | 27050403 |
| ECLASS 11.0              | 27050403 |
| ECLASS 12.0              | 27050403 |
| ECLASS 13.0              | 27050403 |
| ECLASS 14.0              | 27050403 |
| ETIM 5.0                 | EC000357 |
| ETIM 6.0                 | EC000357 |
| ETIM 7.0                 | EC000357 |
| ETIM 8.0                 | EC000357 |
| ETIM 9.0                 | EC000357 |