

## Teknik veri sayfası

### Kablo soketi

Ürün no.: 50149064

S ET-M12-4W-M

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Arayüz için uygundur	Ethernet
----------------------	----------

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Aşırı gerilim kategorisi	II
Ölçüm işletmesi akımı	4.000 mA
Ölçüm voltajı (DIN EN 60664-1)	250 V
Ölçüm darbe voltajı (DIN EN 60664-1)	2.500 V

## Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Malzeme kavrama cismi	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu
Versiyon	açılı
Kilit	Vidalama

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	Vidalı terminal
---------------	-----------------

## Kablo özellikleri

Bağlantı enine kesitleri	maks. 0,75 mm <sup>2</sup>
AWG	18
Korumalı	Evet

## Mekanik bilgiler

Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Çinko baskı döküm kimyasal olarak nikelli
Maks. kablo deliği	6 ... 8 mm

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 105 °C
-------------------------	----------------

## Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Malzeme kavrama cismi	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu
Versiyon	açılı
Kilit	Vidalama

## Bağlantı 2

Bağlantı türü	Vidalı terminal
---------------	-----------------

## Devre şeması

