

技术数据表

反射器

配件编号: 50142991

BTU 935M.25-D12

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

技术参数

基础数据	
适用于产品组	开关传感器，方形
适合	PRK 镜反射型光电传感器
预装在	反射器 TKS 30x46

机械参数	
反射面高度	30 mm
反射面宽度	46 mm
杆径	12 mm
标准名称，金属安装设备	钢制，镀锌
	铝
反射板材料	塑料
净重	73 g
安装设备设计	安装系统
设备侧固定件类型	板-金属座
	适于12mm杆
设备紧固类型	预装的反射器
安装设备类型	可夹紧
	旋转，360
	转动
安装设备材料	金属

环境数据	
环境温度，工作	-40 ... 65 °C

分类	
税率编号	83024900
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

