

Fiche technique Câble d'adaptation

Art. n°: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour interface	Ethernet
-----------------------	----------

Connexion

Nombre de connexions	2 pièce(s)
----------------------	------------

Connexion 1

Type de connexion	RJ45
Modèle	Axiale

Connexion 2

Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 3.0 Standard-A

Données mécaniques

Poids net	47 g
-----------	------

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	0 ... 40 °C
--------------------------------------	-------------

Certifications

Indice de protection	IP 20
Homologations	FCC
	RoHS

Classification

Numéro de tarif douanier	85176200
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ECLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	RJ45
-------------------	------

Connexion 2

Type de connexion	USB
Type de connecteur	USB 3.0 Standard-A