

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50115105

KB 232-2 IT190x

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

Bunlar için uygundur:	Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1910 Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i Mobil barkod okuyucusu seri IT 1300
Arayüz için uygundur	RS 232 True

## Bağlantı

<b>Bağlantı 1</b>	
Bağlantı türü	RJ41
<b>Bağlantı 2</b>	
Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tasarım	eksenel
<b>Bağlantı 3</b>	
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	Takılabilir
Tip	dişi
Kutup sayısı	2 kutuplu
Tasarım	eksenel

## Kablo özellikleri

İletken sayısı	6 Adet
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Kablo tasarımı	Spiral kablo
Kablo çapı (dış)	5 mm
Kablo uzunluğu	3.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır


## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444210
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
<b>Pin</b>	<b>Pin tahsisi</b>
1	Blendaj
2	n.c.
3	GND
4	TXD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V DC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.




## Bağlantı 2

Bağlantı türü	Sub-D
Tip	dişi
Kutup sayısı	9 kutuplu
Tasarım	eksenel

## Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi
1	n.c.
2	TXD, -12 ... +12 Volt sinyal seviyesiyle
3	RxD, -12 ... +12 Volt sinyal seviyesiyle
4	n.c.
5	GND
6	DTR, -12 ... +12 Volt sinyal seviyesiyle
7	CTS, -12 ... +12 Volt sinyal seviyesiyle
8	RTS, -12 ... +12 Volt sinyal seviyesiyle
9	Güç besleme ünitesine bağlı güç besleme ünitesi yoksa, 4,5 - 5,5 V DC



### Bağlantı 3

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	Takılabilir
Tip	dişi
Kutup sayısı	2 kutuplu
Tasarım	eksenel