

## Technisch gegevensblad

### Aansluitdeel

Art.-nr.: 50134929

ME 338 103

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

Geschikt voor	BCL 338i
	BPS 338i
Geschikt voor interface	EtherCAT

### Aansluiting

Aantal aansluitingen	4 St.
----------------------	-------

#### Aansluiting 1

Functie	PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	900 mm
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

#### Aansluiting 2

Functie	Service-interface
Type aansluiting	USB

#### Aansluiting 3

Functie	HOST/BUS IN
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	500 mm
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	4 -polig
Codering	D-gecodeerd

#### Aansluiting 4

Functie	BUS OUT
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	700 mm
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	4 -polig
Codering	D-gecodeerd

### Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Nettogewicht	70 g
Kleur behuizing	rood, RAL 3000

### Bediening en display

Type weergave	LED
Aantal LED's	2 St.

### Classificatie

Douanetariefnummer	84733080
eCl@ss 5.1.4	27280190
eCl@ss 8.0	27280190
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27280192
eCl@ss 11.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Functie	PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	900 mm
Kabelkleur	zwart
Aderdoorsnede	0,34 mm <sup>2</sup>
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

## Elektrische aansluiting

### Pin Pintoewijzing

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

### Aansluiting 2

Functie	Service-interface
Type aansluiting	USB
Stekker type	USB 2.0 mini-C

### Aansluiting 3

Functie	HOST/BUS IN
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	500 mm
Materiaal mantel	PUR
Kabelkleur	groen
Aderdoorsnede	0,34 mm <sup>2</sup>
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	4 -polig
Codering	D-gecodeerd

### Pin Pintoewijzing

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

### Aansluiting 4

Functie	BUS OUT
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Aderdoorsnede	0,34 mm <sup>2</sup>
Kabelkleur	groen
Kabellengte	700 mm
Materiaal mantel	PUR
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	4 -polig
Codering	D-gecodeerd

### Pin Pintoewijzing

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

## Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	groen, permanent aan geel, knipperend	Ethernet Datatransmissie actief
2	groen, permanent aan geel, knipperend	Ethernet Datatransmissie actief