

## Technisch gegevensblad

### Aansluitdeel

Art.-nr.: 50134928

ME 338 214

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

Geschikt voor	BCL 338i
Geschikt voor interface	EtherCAT

### Aansluiting

Aantal aansluitingen	5 St.
----------------------	-------

#### Aansluiting 1

Functie	PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	600 mm
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

#### Aansluiting 2

Functie	Service-interface
Type aansluiting	USB

#### Aansluiting 3

Functie	HOST/BUS IN
Type aansluiting	Kabel met RJ45-stekker
Kabellengte	400 mm
Aantal polen	8 -polig

#### Aansluiting 4

Functie	BUS OUT
Type aansluiting	Kabel met RJ45-stekker
Kabellengte	500 mm
Aantal polen	8 -polig

### Aansluiting 5

Functie	Signaal OUT
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Schroefdraadmaat	M8
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	4 -polig
Codering	A-gecodeerd
Kabellengte	300

### Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Nettogewicht	70 g
Kleur behuizing	rood, RAL 3000

### Bediening en display

Type weergave	LED
Aantal LED's	2 St.

### Classificatie

Douanetariefnummer	84733080
eCl@ss 5.1.4	27280190
eCl@ss 8.0	27280190
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27280192
eCl@ss 11.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Functie	PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	600 mm
Kabelkleur	zwart
Aderdoorsnede	0,34 mm <sup>2</sup>
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

### Pin      Pintoewijzing

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

# Elektrische aansluiting

## Aansluiting 2

Functie	Service-interface
Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 2.0 mini-C

## Aansluiting 3

Functie	HOST/BUS IN
Type aansluiting	Kabel met RJ45-stekker
Kabellengte	400 mm

### Pin      Pintoewijzing

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	n.c.
5	RD-
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.

## Aansluiting 4

Functie	BUS OUT
Type aansluiting	Kabel met RJ45-stekker
Kabellengte	500 mm

### Pin      Pintoewijzing

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	n.c.
5	n.c.
6	RD-
7	n.c.
8	n.c.

## Aansluiting 5

Functie	Signaal OUT
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Schroefdraadmaat	M8
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	4 -polig
Codering	A-gecodeerd
Aderdoorsnede	0,34
Kabelkleur	zwart
Kabellengte	300
Materiaal mantel	PUR

### Pin      Pintoewijzing

1	V+
2	n.c.
3	GND
4	SW OUT

## Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	groen, permanent aan geel, knipperend	Ethernet Datatransmissie actief
2	groen, permanent aan geel, knipperend	Ethernet Datatransmissie actief