

## Teknik veri sayfası

### Bağlantı bölümü

Ürün no.: 50134928

ME 338 214

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

Bunlar için uygundur:	BCL 338i
Arayüz için uygundur	EtherCAT

## Bağlantı

Bağlantı sayısı	5 Adet
<b>Bağlantı 1</b>	
İşlev	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	600 mm
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metel
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
<b>Bağlantı 2</b>	
İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	USB
<b>Bağlantı 3</b>	
İşlev	HOST/BUS IN
Bağlantı türü	RJ45 dişi soketli kablo
Kablo uzunluğu	400 mm
Kutup sayısı	8 kutuplu
<b>Bağlantı 4</b>	
İşlev	BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü	RJ45 dişi soketli kablo
Kablo uzunluğu	500 mm
Kutup sayısı	8 kutuplu

## Bağlantı 5

İşlev	Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Malzeme	Metel
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Kablo uzunluğu	300

## Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Küçük
Ebatlar (G x Y x U)	64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Malzeme gövde	Metel
Net ağırlık	70 g
Gövde rengi	kırmızı, RAL 3000

## Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	2 Adet

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84733080
eCl@ss 5.1.4	27280190
eCl@ss 8.0	27280190
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27280192
eCl@ss 11.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

İşlev	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	600 mm
Kablo rengi	siyah
İletken enine kesiti	0,34 mm <sup>2</sup>
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metel
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

## Pin Pin tahsisi

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 2

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	USB
Konnektör tipi	USB 2.0 Mini-B

## Bağlantı 3

İşlev	HOST/BUS IN
Bağlantı türü	RJ45 dişi soketli kablo
Kablo uzunluğu	400 mm

## Pin Pin tahsisi

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	n.c.
5	RD-
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.

## Bağlantı 4

İşlev	BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü	RJ45 dişi soketli kablo
Kablo uzunluğu	500 mm

## Pin Pin tahsisi

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	n.c.
5	n.c.
6	RD-
7	n.c.
8	n.c.

## Bağlantı 5

İşlev	Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Vida dişi büyüklüğü	M8
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu
İletken enine kesiti	0,34
Kablo rengi	siyah
Kablo uzunluğu	300
Malzeme kılıf	PUR

## Pin Pin tahsisi

1	V+
2	n.c.
3	GND
4	SW ÇIKIŞ

## Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık sarı, yanıp sönüyor	Ethernet Veri aktarımı aktif
2	yeşil, sürekli ışık sarı, yanıp sönüyor	Ethernet Veri aktarımı aktif