

技术数据表

连接器

配件编号: 50131256

ME 348 103

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 操作和显示



图片可能不同

技术参数

基础数据

适合	BCL 348i
适合接口	PROFINET

连接

连接数量	4 光束
------	------

连接1

功能	PWR/SW输入/输出
类型	带接头电缆
电缆长度	900 mm
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

连接2

功能	维护接口
类型	USB

连接3

功能	主机/总线输入
类型	带接头电缆
电缆长度	500 mm
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码

连接4

功能	总线输出
类型	带接头电缆
电缆长度	700 mm
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码

机械数据

设计	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	64 mm x 33.5 mm x 43.5 mm
外壳材料	金属
净重	70 g
外壳颜色	红色, RAL 3000

操作和显示

显示类型	LED
LED数	2 光束

分类

税率编号	84733080
eCl@ss 5.1.4	27280190
eCl@ss 8.0	27280190
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27280192
eCl@ss 11.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

电气连接

连接1

功能	PWR/SW输入/输出
类型	带接头电缆
电缆长度	900 mm
电缆颜色	黑色
核心截面	0.34 mm ²
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码

电气连接

引脚 引脚分配

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

连接2

功能	维护接口
类型	USB
接头类型	USB 2.0小型-B

连接3

功能	主机/总线输入
类型	带接头电缆
电缆长度	500 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	绿色
核心截面	0.34 mm ²
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码

引脚 引脚分配

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

连接4

功能	总线输出
类型	带接头电缆
核心截面	0.34 mm ²
电缆颜色	绿色
电缆长度	700 mm
护套材料	PUR
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码

引脚 引脚分配

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

操作和显示

LED	显示	说明
1	绿色, 常亮 黄色, 闪烁	以太网 激活数据传输
2	绿色, 常亮 黄色, 闪烁	以太网 激活数据传输