

Technisch gegevensblad

Aansluitdeel

Art.-nr.: 50131256

ME 348 103

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	BCL 348i
Geschikt voor interface	PROFINET

Aansluiting

Aantal aansluitingen	4 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Functie	PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	900 mm
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Aansluiting 2

Functie	Service-interface
Type aansluiting	USB

Aansluiting 3

Functie	HOST/BUS IN
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	500 mm
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	4 -polig
Codering	D-gecodeerd

Aansluiting 4

Functie	BUS OUT
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	700 mm
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	4 -polig
Codering	D-gecodeerd

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Nettogewicht	70 g
Kleur behuizing	rood, RAL 3000

Bediening en display

Type weergave	LED
Aantal LED's	2 St.

Classificatie

Douanetariefnummer	84733080
eCl@ss 5.1.4	27280190
eCl@ss 8.0	27280190
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27280192
eCl@ss 11.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	900 mm
Kabelkleur	zwart
Aderdoorsnede	0,34 mm ²
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	5 -polig
Codering	A-gecodeerd

Elektrische aansluiting

Pin Pintoewijzing

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

Aansluiting 2

Functie	Service-interface
Type aansluiting	USB
Stekkerstype	USB 2.0 mini-C

Aansluiting 3

Functie	HOST/BUS IN
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Kabellengte	500 mm
Materiaal mantel	PUR
Kabelkleur	groen
Aderdoorsnede	0,34 mm ²
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	4 -polig
Codering	D-gecodeerd

Pin Pintoewijzing

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Aansluiting 4

Functie	BUS OUT
Type aansluiting	Kabel met ronde stekker
Aderdoorsnede	0,34 mm ²
Kabelkleur	groen
Kabellengte	700 mm
Materiaal mantel	PUR
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Materiaal	Metaal
Aantal polen	4 -polig
Codering	D-gecodeerd

Pin Pintoewijzing

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	groen, permanent aan geel, knipperend	Ethernet Datatransmissie actief
2	groen, permanent aan geel, knipperend	Ethernet Datatransmissie actief