

Teknik veri sayfası

Bağlantı bölümü

Ürün no.: 50131256

ME 348 103

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	BCL 348i
Arayüz için uygundur	PROFINET

Bağlantı

Bağlantı sayısı	4 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	900 mm
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Bağlantı 2

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	USB

Bağlantı 3

İşlev	HOST/BUS IN
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	500 mm
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Bağlantı 4

İşlev	BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	700 mm
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ebatlar (G x Y x U)	64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Malzeme gövde	Metal
Net ağırlık	70 g
Gövde rengi	kırmızı, RAL 3000

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	2 Adet

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	84733080
eCl@ss 5.1.4	27280190
eCl@ss 8.0	27280190
eCl@ss 9.0	27279090
eCl@ss 10.0	27280192
eCl@ss 11.0	27280191
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	900 mm
Kablo rengi	siyah
İletken enine kesiti	0,34 mm ²
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Elektrik bağlantısı

Pin	Pin tahsisi
1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

Bağlantı 2

İşlev	Bakım arayüzü
Bağlantı türü	USB
Konnektör tipi	USB 2.0 Mini-B

Bağlantı 3

İşlev	HOST/BUS IN
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
Kablo uzunluğu	500 mm
Malzeme kılıf	PUR
Kablo rengi	Yeşil
İletken enine kesiti	0,34 mm ²
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Pin	Pin tahsisi
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Bağlantı 4

İşlev	BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektörlü kablo
İletken enine kesiti	0,34 mm ²
Kablo rengi	Yeşil
Kablo uzunluğu	700 mm
Malzeme kılıf	PUR
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	D kodlu

Pin	Pin tahsisi
1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık sarı, yanıp sönüyor	Ethernet Veri aktarımı aktif
2	yeşil, sürekli ışık sarı, yanıp sönüyor	Ethernet Veri aktarımı aktif