

## Karta danych technicznych

### Kolumna lustrzana

Nr art.: 549793

UMC-1304-S2

#### Treść

- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane podstawowe

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Seria                      | UMC                                                                   |
| Liczba luster pojedynczych | 4 Piece(s)                                                            |
| zawarty                    | Zestaw mocowań do montażu podłogowego                                 |
| Przeznaczony dla           | Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zabezpieczające MLD 500, MLD 300 |
| Typ, kolumny i lustra      | Kolumna lustra odbijającego dla wielowiązkowych barier bezpieczeństwa |

### Funkcje

|         |                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcje | Dokładne wyrównanie lustra pojedynczego we wszystkich 3 osiach                                     |
|         | Prosta regulacja pionowa lustra                                                                    |
|         | Proste wyrównanie osiowe                                                                           |
|         | regulowany, 3 kierunki                                                                             |
|         | Samoczynny powrót do ustawiania po wstrząsach mechanicznych dzięki specjalnym elementom sprężystym |

### Dane mechaniczne

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Wymiar (szer. x wys. x dł.)         | 160 mm x 1.360 mm x 149 mm |
| Materiał obudowy                    | Metal                      |
|                                     | Tworzywo sztuczne          |
| Obudowa metalowa                    | Aluminium                  |
| Masa netto                          | 5.890 g                    |
| Kolor obudowy                       | czarny, RAL 9005           |
|                                     | żółty, RAL 1021            |
| Rodzaj mocowania                    | Mocowanie podłogowe        |
|                                     | Płyta montażowa            |
| Mechaniczna funkcja reset           | Tak                        |
| Wysokość kolumny bez stopy          | 1.300 mm                   |
| Montaż zewnętrzny akcesoriów        | z tyłu                     |
| Środkowy odstęp luster pojedynczych | 300 mm                     |

### Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 76042990 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279207 |
| ECLASS 8.0          | 27279207 |
| ECLASS 9.0          | 27273605 |
| ECLASS 10.0         | 27273605 |
| ECLASS 11.0         | 27273605 |
| ECLASS 12.0         | 27273605 |
| ECLASS 13.0         | 27273605 |
| ECLASS 14.0         | 27273605 |
| ECLASS 15.0         | 27273605 |
| ETIM 5.0            | EC002467 |
| ETIM 6.0            | EC002467 |
| ETIM 7.0            | EC002467 |
| ETIM 8.0            | EC002467 |
| ETIM 9.0            | EC002467 |
| ETIM 10.0           | EC002467 |