

Karta danych technicznych


Kabel łączący

Nr art.: 50114521

KB USB-1 IT190x

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane podstawowe

Przeznaczony dla	Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1900g
	Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1902g
	Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1910
	Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii IT 1911i
	Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 1300
Przeznaczony dla interfejsu	USB

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	RJ41
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 1.1 Standard-A

Właściwości przewodu

Liczba żył	4 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	gładki
Średnica przewodu (zewnątrzna)	5 mm
Długość przewodu	3.000 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wleczonego	Nie

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855


Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	RJ41
Wtyczka okrągła, LED	Nie

Pin Obsadzenie pinów

1	Ekranowanie
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V DC
8	n.c.
9	DATA+
10	DATA-



Przylącze 2

Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 1.1 Standard-A

Przylącze elektryczne

Pin	Obsadzenie pinów
-----	------------------

1	+5 V DC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

Leuze

