

Karta danych technicznych


Przewód łączący

Nr art.: 50130488

KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane bazowe

Przeznaczony dla	Mobilne czytniki kodów kreskowych 2D serii HCR 6200
Przeznaczony dla interfejsu	RS 232 TTL

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
Typ	female
Liczba pinów	9 -pin
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	RJ41
------------------	------

Przylącze 3

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	Wtykowy
Typ	female
Liczba pinów	2 -pin
Wersja	osiowy

Właściwości wydajności

Liczba żył	9 Piece(s)
Kolor płaszczka	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Przewód spiralny
Średnica przewodu (zewnątrzna)	5 mm
Długość przewodu	2.400 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Sub-D
Typ	female
Liczba pinów	9 -pin
Wersja	osiowy

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	RJ41
------------------	------

Przylącze 3

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	Wtykowy
Typ	female
Liczba pinów	2 -pin
Wersja	osiowy