

## Karta danych technicznych

### Przewód łączący

Nr art.: 50120463

KB 301-3000-MA200

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

### Dane bazowe

Przeznaczony dla interfejsu RS 232

### Przylącze

#### Przylącze 1

Rodzaj przylącza Listwa ze złączami żeńskimi  
Liczba pinów 32 -pin

#### Przylącze 2

Rodzaj przylącza JST ZHR  
Liczba pinów 10 -pin  
6 -pin

#### Właściwości wydajności

Liczba żył 16 Piece(s)  
Kolor płaszczki czarny  
Ekranowane Tak  
Wersja przewodu Przewód łączący  
Średnica przewodu (zewnątrzna) 8,1 mm  
Długość przewodu 3.000 mm  
Materiał płaszczki PVC  
Przydatność łańcucha wlezonego Nie

### Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1


Rodzaj przylącza Listwa ze złączami żeńskimi  
Liczba pinów 32 -pin

### Przylącze 2

Rodzaj przylącza JST ZHR  
Liczba pinów 10 -pin  
6 -pin

## Akcesoria

### Technika przyłączeniowa – przewody łączące

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50117011	KB USB A - USB miniB	Kierownictwo serwisu	Przeznaczony dla interfejsu: USB Przylącze 1: USB Przylącze 2: USB Ekranowane: Tak Długość przewodu: 1.500 mm Materiał płaszczki: PVC

### Wskazówka



Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Download strony ze szczegółami artykułów.