

技术数据表


维修电缆

配件编号: 50038069

KB-ROD4PC-3000

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

连接

连接1	
类型	Sub-D
类型	插头
引脚数	9 个引脚
规格	直形
连接2	
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形
电缆性质	
有屏蔽	是
电缆设计	互连电缆
电缆长度	3,000 mm
护套材料	PVC

机械参数

净重	136 g
----	-------

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ECLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

电气连接

连接1

类型	Sub-D
类型	插头
引脚数	9 个引脚
规格	直形

连接2

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形