

Karta danych technicznych


Przewód łączący

Nr art.: 50120436

KB RS232-1 HS 65x8

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane bazowe

Przeznaczony dla	HS 65x8
Przeznaczony dla interfejsu	RS 232

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	RJ41
------------------	------

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Sub-D
Typ	female
Liczba pinów	9 -pin
Wersja	osiowy

Właściwości wydajności

Liczba żył	6 Piece(s)
Kolor płaszczka	szary
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Przewód spiralny
Średnica przewodu (zewnątrzna)	5 mm
Długość przewodu	2.800 mm
Materiał płaszczka	TPE
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	RJ41
------------------	------

Pin Obsadzenie pinów

1	Ekranowanie
2	n.c.
3	GND
4	TXD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V DC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.



Przylącze 2

Rodzaj przylącza	Sub-D
Typ	female
Liczba pinów	9 -pin
Wersja	osiowy

Przyłącze elektryczne

Pin	Obsadzenie pinów
1	n.c.
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	DTR
7	CTS
8	RTS
9	V+

Leuze

