

## Karta danych technicznych


### Przewód łączący

Nr art.: 50120432

KB USB-1 HS 65x8

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

### Dane bazowe

Przeznaczony dla	HS 65x8
Przeznaczony dla interfejsu	USB

### Przylącze

#### Przylącze 1

Rodzaj przylącza	RJ41
------------------	------

#### Przylącze 2

Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 1.1 Standard-A

#### Właściwości wydajności

Liczba żył	4 Piece(s)
Kolor płaszczka	szary
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Przewód spiralny
Średnica przewodu (zewnątrzna)	4 mm
Długość przewodu	2.800 mm
Materiał płaszczka	TPU
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

### Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


## Przylącze elektryczne

### Przylącze 1

Rodzaj przylącza	RJ41
------------------	------

#### Pin Obsadzenie pinów

1	Ekranowanie
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V DC
8	n.c.
9	DATA+
10	DATA-



### Przylącze 2

Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 1.1 Standard-A

#### Pin Obsadzenie pinów

1	+5 V DC
2	DATA-
3	DATA-
4	GND

