

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50120011

BTU 934M-D10-90

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor productgroep	Schakelende sensoren, hoekig
Geschikt voor	Reflectorfotocellen PRK
Voorgemonteerd op	Reflector TKA 30x46

Mechanische gegevens

Reflectievlak hoogte	30 mm
Reflectievlak breedte	46 mm
Diameter ronde staaf	10 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal	Aluminium
	Staal, verzinkt
Uitvoering van bevestigingsonderdeel	Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde	Plaatklembevestiging
	voor ronde stang 10 mm
Type bevestiging, apparaatzijde	Voorgemonteerde reflector
Type bevestigingsonderdeel	draaibaar 360°
	klembaar
	zwenkbaar
Materiaal bevestigingsonderdelen	Metaal

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 70 °C
------------------------------	---------------

Classificatie

Douanetariefnummer	83024900
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

