

Fiber, reflective

Part No. 50117760

Specifications

Fiber type	Precision
Operating temperature	-55 °C ... +70 °C
Min. bending radius	R15
Fiber jacket diameter	2x Ø1.25mm
Active fiber diameter	2x Ø0.5mm
Smallest detectable object	Ø0.1mm
Total length	2019mm

Portata limite tipica per oggetti chiari (bianco 90%) ¹⁾


Typ. scanning range limit for light objects (white 90%) ¹⁾



- 1) Impostazione di amplificatore per fibra ottica: max. tempo di reazione, max. amplificazione, min. soglia di commutazione / Adjustment on fiber optics amplifier: max. response time, max. gain, min. switching threshold

LV463I.XR	350mm
LV463.XR	175mm
LV463B, LV463.XV	120mm
LV463	70mm
LV462	40mm
LV461	25mm

Disegno quotato/Dimensioned drawing



Accessori (da ordinare a parte)/Accessories (available separately)

- KL-M03; 50117780
- KL-M03-1; 50117783

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1 D-73277 Owen
www.leuze.com

Tel. +49 (0) 7021 573-0
info@leuze.com