

## 기술 데이터 시트


## 연결 케이블

품목 번호: 50114697

KB DN/CAN-5000 SA

### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|            |           |
|------------|-----------|
| 어플리케이션     | 내구성/내윤활성  |
| 인터페이스에 적합함 | CANopen   |
|            | DeviceNet |

연결

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 연결 1        |                                       |
| 연결부 종류      | 원형 커넥터                                |
| 나사 크기       | M12                                   |
| 유형          | Male                                  |
| 핀 개수        | 5 핀                                   |
| 엔코딩         | A-코딩됨                                 |
| 버전          | 액시얼                                   |
| 원형 커넥터, LED | 아니요                                   |
| 연결 2        |                                       |
| 연결부 종류      | 열려 있는 끝부분                             |
| 케이블 특성      |                                       |
| 와이어 개수      | 5 개수                                  |
| 덮개 색상       | 흑색                                    |
| 차폐됨         | 예                                     |
| 케이블 모델      | 연결 케이블(한쪽이 열려 있음)                     |
| 케이블 직경(외경)  | 7 mm                                  |
| 케이블 길이      | 5,000 mm                              |
| 덮개 재료       | PUR                                   |
| 드래그 체인 적합성  | 예                                     |
| 트래버스스 측량    | 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 5m/s²에서 최대 3.3m/s |

기술 데이터

|     |       |
|-----|-------|
| 순중량 | 252 g |
|-----|-------|

조작 및 표시

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |

전기 연결


연결 1

|             |        |
|-------------|--------|
| 연결부 종류      | 원형 커넥터 |
| 나사 크기       | M12    |
| 유형          | Male   |
| 핀 개수        | 5 핀    |
| 엔코딩         | A-코딩됨  |
| 버전          | 액시얼    |
| 원형 커넥터, LED | 아니요    |

핀

|   |    |
|---|----|
| 1 | 실드 |
| 2 | 적색 |
| 3 | 흑색 |
| 4 | 흰색 |
| 5 | 청색 |

와이어 색상



연결 2

|        |           |
|--------|-----------|
| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
|--------|-----------|