

## Technisch gegevensblad


### Verbindingskabel

Art.-nr.: 50141462

KDS PL-M12-5A-M12-5A-P0-020

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Geschikt voor MD 748i

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning 50 V AC, 60 V DC  
Nominale bedrijfsstroom 1.600 mA

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

Type aansluiting Ronde stekker  
Schroefdraadmaat M12  
Type male  
Aantal polen 5 -polig  
Codering L-gecodeerd  
Uitvoering axiaal

#### Aansluiting 2

Type aansluiting Ronde stekker  
Schroefdraadmaat M12  
Type female  
Aantal polen 5 -polig  
Codering L-gecodeerd  
Uitvoering axiaal

#### Kabeleigenschappen

Aantal aders 5 St.  
Aderdoorsnede 1,5 mm<sup>2</sup>  
Kleur mantel grijs  
Afgeschermd Nee  
Siliconenvrij Ja  
Kabeldiameter (uitwendig) 2,35 mm  
Kabellengte 2.000 mm  
Materiaal mantel PUR  
Geschikt voor kabelrupsen Ja  
Verplaatsingssnelheid max. 3,3 m/s bij 5 m hor. verplaatsings-  
lengte en max. versnelling van 5 m/s<sup>2</sup>

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel -30 ... 90 °C  
gelegd

Omgevingstemperatuur bedrijf, vast -40 ... 90 °C  
gelegd

### Certificeringen

Beschermingsgraad IP 67  
IP 69K  
IP 65  
Goedkeuringen c UL US

### Classificatie

Douanetariefnnummer 85444290  
eCl@ss 5.1.4 27279201  
eCl@ss 8.0 27279218  
eCl@ss 9.0 27060311  
eCl@ss 10.0 27060311  
eCl@ss 11.0 27060311  
ETIM 5.0 EC001855  
ETIM 6.0 EC001855  
ETIM 7.0 EC001855

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Type aansluiting Ronde stekker  
Schroefdraadmaat M12  
Type male  
Aantal polen 5 -polig  
Codering L-gecodeerd  
Uitvoering axiaal

### Aansluiting 2

Type aansluiting Ronde stekker  
Schroefdraadmaat M12  
Type female  
Aantal polen 5 -polig  
Codering L-gecodeerd  
Uitvoering axiaal

## Bedradingschema's

