


## 技术数据表

## 连接电缆

配件编号: 50136183

KSS ET-M12-4W-RJ45-A-P7-050



### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图

图片可能不同



## 技术参数

## 基础数据

适合接口	以太网
------	-----

## 电气数据

## 性能数据

工作电压	60 V DC
------	---------

## 连接

## 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	PUR
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码
规格	L形
锁	螺旋接头, 镀锌压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

## 连接2

类型	RJ45
类型	插头
引脚数	4 个引脚
规格	直形

## 电缆性质

导线数量	4 光束
核心截面	0.34 mm <sup>2</sup>
AWG	22
护套颜色	绿色
屏蔽	是
不含硅树脂	是
电缆设计	连接电缆
导线直径 (外部)	6.7 mm
电缆长度	5,000 mm
护套材料	PUR
芯线绝缘	PP
移动速度	水平 5m 移动路径长度时最高 3.3 m/s, 最大加速度为 2 m/s <sup>2</sup>

拖链适用性

是

外套的属性

无 FCKW, 无镉, 无硅树脂, 无卤素且无铅, 无光泽, 无粘连, 耐磨, 易机械加工

外套的耐性

不易水解且耐微生物侵蚀, 耐油、耐汽油和耐化学品能力极佳, 符合 VDE 0472, 第 803 部分测试 B, 阻燃性符合 UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2

## 机械数据

扳手开口宽度	13 mm
弯曲循环	2,000,000 光束
最小弯曲半径, 手持式	一次性最小 5 x 导线直径
最小弯曲半径, 固定式	一次性最小 5 x 导线直径

## 环境数据

环境温度, 工作, 手持式	-20 ... 60 °C
环境温度, 工作, 固定式	-20 ... 60 °C

## 认证

防护等级	IP 20 (RJ 45)
	IP 65
	IP 67

## 分类

税率编号	85444210
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 电气连接

### 连接1


类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	PUR
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码
规格	L形
锁	螺旋接头，镀镍压铸锌，推荐转矩0.6 Nm，自锁

### 连接2

类型	RJ45
----	------

## 接线图

### 接线图



- a TD+
- b RD+
- c TD-
- d RD-
- e 屏蔽