

Teknisk datablad


Tilslutningsledning

Art. nr.: 50104547

K-D M12W-4P-10m-PVC

Indhold

- Tekniske data
- Elektrisk tilslutning



Illustrationen kan afvige



Tekniske data

Elektriske data

Ydelsesdata

Driftsspænding maks. 250 V AC/DC

Tilslutning

Tilslutning 1

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M12
Type	female
Materiale gribelegeme	PUR
Antal poler	4 -polet
Kodning	A-kodet
Udførelse	vinklet
Låsning	Påskruing, zink-trykstøbt forniklet, anbefalet drejningsmoment 0,6 Nm, selvslående

Tilslutning 2

Tilslutningstype åben ende

Ydeevne

Antal ledere	4 Stk.
Ledertværsnit	0,34 mm ²
AWG	22
Farve indkapsling	sort
Afskærmet	Nej
Silikonefri	Ja
Kabeludførelse	Tilslutningskabel (åbent på en side)
Kabeldiameter (udvendig)	5 mm
Kabellængde	10.000 mm
Materiale indkapsling	PVC
Lederisolering	PVC
Kapslens egenskaber	Uden FCKW, cadmium, silikone og bly, kan forarbejdes fint med maskine.
Den udvendige kapsels bestandighed	Olie-, benzin- og kemikalieresistent, brandsikker iht. UL 1581 VW1 / CSA FT1

Mekaniske data

Bøjeradius fleksibel nedlægning, min. min. 10 x kabeldiameter

Bøjeradius stationær nedlægning, min. min. 5 x kabeldiameter

Omgivelsesdata

Omgivelsestemperatur drift, fleksibel nedlægning -5 ... 80 °C

Omgivelsestemperatur drift, stationær nedlægning -30 ... 80 °C

Certificeringer

Godkendelser c UL US
UL

Klassifikation

Toldtarifnummer	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Elektrisk tilslutning


Tilslutning 1

Tilslutningstype	Rundt stik
Gevindstørrelse	M12
Type	female
Materiale gribelegeme	PUR
Antal poler	4 -polet
Kodning	A-kodet
Udførelse	vinklet
Låsning	Påskruing, zink-trykstøbt forniklet, anbefalet drejningsmoment 0,6 Nm, selvslående

Pin

1	brun
2	hvid
3	blå
4	sort

Lederfarve



Elektrisk tilslutning

Tilslutning 2

Tilslutningstype

åben ende