

기술 데이터 시트

원형 로드

품목 번호: 50132565

BTU D12M-Z-230

내용

- 기술 데이터



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

적합한 제품 그룹	로드 마운트
적합한 적용 대상:	BTU D12M-D12-A090
	BTU D12M-D12-B090
	BTU D12M-VKT-90

기술 데이터

디자인	원주형
치수(Ø x 길이)	12 mm x 230 mm
금속 고정 부품 규격 표시	강철, 아연 도금
순중량	236 g
하우징 색상	은색
고정 부품 버전	Z자형 12mm 원형 로드
고정 방식, 시스템 측	클램핑 가능
고정 방식, 장치 측	클램핑 가능
고정 부품 종류	고정형
고정 부품 재료	금속

분류

HS 번호	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100