

Fiche technique

Câble de raccordement

Art. n°: 429071

CB-M12-5000S-5GF

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour	Barrages immatériels multifaisceaux COMPACTplus
	Barrières immatérielles de sécurité COMPACTplus
	Barrières immatérielles de sécurité SOLID-4, -2

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
--------------------------	-----------------

Connexion 2

Type de connexion	Extrémité libre
--------------------------	-----------------

Propriétés du câble

Nombre de brins	4 pièce(s)
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble de raccordement (ouvert d'un côté)
Diamètre (extérieur) du câble	6 mm
Longueur de câble	5.000 mm
Matériau de gaine	PUR

Données mécaniques

Poids net	207 g
------------------	-------

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M12
Type	Prise femelle
Couleur de corps de poignée	Noir
Nombre de pôles	5 pôles
Codage	Codage A
Modèle	Axiale

Connexion 2

Type de connexion	Extrémité libre
--------------------------	-----------------