

## Teknik veri sayfası

### Kablo soketi

Ürün no.: 50132254

D M12A-12P

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Elektrik verileri

## Güç verileri

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Ölçüm işletmesi akımı                | 1.000 mA |
| Ölçüm voltajı (DIN EN 60664-1)       | 30 V     |
| Ölçüm darbe voltajı (DIN EN 60664-1) | 800 V    |

## Bağlantı

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
|-----------------|--------|

## Bağlantı 1

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Bağlantı türü         | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü   | M12                |
| Tip                   | dişi               |
| Malzeme               | Metal              |
| Malzeme kavrama cismi | Plastik            |
| Kutup sayısı          | 12 kutuplu         |
| Kodlama               | A kodlu            |
| Versiyon              | eksenel            |

## Bağlantı 2

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bağlantı türü | Lehimli bağlantı |
|---------------|------------------|

## Kablo özellikleri

|     |    |
|-----|----|
| AWG | 24 |
|-----|----|

## Mekanik bilgiler

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Anahtar genişliği        | 18 mm      |
| Takma periyotları, maks. | > 50       |
| Maks. kablo deliği       | 6 ... 8 mm |

## Çevresel veriler

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 85 °C |
|-------------------------|---------------|

## Sertifikalar

|               |       |
|---------------|-------|
| Koruma sınıfı | IP 67 |
|---------------|-------|

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27440102 |
| ECLASS 9.0            | 27069190 |
| ECLASS 10.0           | 27440102 |
| ECLASS 11.0           | 27440102 |
| ECLASS 12.0           | 27440116 |
| ECLASS 13.0           | 27440116 |
| ECLASS 14.0           | 27440116 |
| ETIM 5.0              | EC002635 |
| ETIM 6.0              | EC002635 |
| ETIM 7.0              | EC002635 |
| ETIM 8.0              | EC002635 |
| ETIM 9.0              | EC002635 |

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Bağlantı türü         | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü   | M12                |
| Tip                   | dişi               |
| Malzeme               | Metal              |
| Malzeme kavrama cismi | Plastik            |
| Kutup sayısı          | 12 kutuplu         |
| Kodlama               | A kodlu            |
| Versiyon              | eksenel            |

## Bağlantı 2

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bağlantı türü | Lehimli bağlantı |
|---------------|------------------|