

Teknik veri sayfası Konnektör

Ürün no.: 50040098

KD 01-5-SA

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Ölçüm işletmesi akımı	4.000 mA
Ölçüm voltajı (DIN EN 60664-1)	60 V
Ölçüm darbe voltajı (DIN EN 60664-1)	1.500 V

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Malzeme kavrama cismi	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Kilit	Vidalama

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Vidalı terminal
---------------	-----------------

Kablo özellikleri

Bağlantı enine kesitleri	1 x 0,75 mm ²
AWG	18
Korumalı	Evet

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	18 mm
Takma periyotları, maks.	> 50
Maks. kablo deliği	6 ... 8 mm

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 85 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
Sertifikasyonlar	UL

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Malzeme kavrama cismi	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	eksenel
Kilit	Vidalama

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Vidalı terminal
---------------	-----------------