

## 技术数据表

## 电子标签

配件编号: 50114961

TFM 05 1910.219

### 内容

- 技术参数
- 配件



## 技术参数

## 基础数据

|      |           |
|------|-----------|
| 系列   | TFM       |
| 适合   | RFM       |
| 芯片   | I-CodeSLI |
| 工作频率 | 13.56 MHz |

## 电气数据

|       |        |
|-------|--------|
| 性能数据  |        |
| 存储器存取 | 写      |
|       | 读      |
| 存储容量  | 128 B  |
| 存储区   | 32 光束  |
| 存储区容量 | 4 B    |
| 存储时间  | 50 ms  |
| 存储器类型 | EEPROM |

## 认证

|      |           |
|------|-----------|
| 应用标准 | ISO 15693 |
|------|-----------|

## 机械数据

|      |       |
|------|-------|
| 设计   | 写     |
| 厚度   | 1 mm  |
| 外径   | 50 mm |
| 外壳材料 | 塑料    |
| 塑料外壳 | PVC   |
| 净重   | 4 g   |

## 环境数据

|          |               |
|----------|---------------|
| 环境温度, 工作 | -20 ... 75 °C |
| 环境温度, 储藏 | -20 ... 75 °C |

## 认证


|      |       |
|------|-------|
| 防护等级 | IP 67 |
|------|-------|

## 分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 85235200 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27289200 |
| eCl@ss 8.0   | 27289290 |
| eCl@ss 9.0   | 27289290 |
| eCl@ss 10.0  | 27280402 |
| eCl@ss 11.0  | 27280402 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC002996 |
| ETIM 7.0     | EC002996 |

## 配件

## 紧固系统 - 其他

|  | 配件编号     | 名称           | 配件 | 说明  |
|--|----------|--------------|----|---|
|  | 50107103 | Spacer 50 HT | 垫片 | 外壳设计: 空筒型<br>外径: 50 mm<br>内径: 5 mm<br>外壳材料: 塑料, PA 66 |

## 注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。