


## Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50113467

KB JST-M12A-5P-3000

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Applicatie              | Chemicaliënbestendig |
| Geschikt voor interface | RS 232               |

### Elektrische gegevens

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Prestatiegegevens</b> |            |
| Bedrijfsspanning         | 30 V AC/DC |

### Aansluiting

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Aansluiting 1</b>      |                  |
| Type aansluiting          | Ronde stekker    |
| Schroefdraadmaat          | M12              |
| Type                      | female           |
| Aantal polen              | 5 -polig         |
| Codering                  | A-gecodeerd      |
| Uitvoering                | axiaal           |
| Ronde stekker, LED        | Nee              |
| <b>Aansluiting 2</b>      |                  |
| Type aansluiting          | JST ZHR          |
| Aantal polen              | 12 -polig        |
| <b>Kabeleigenschappen</b> |                  |
| Aantal aders              | 5 St.            |
| Kleur mantel              | zwart            |
| Afgeschermd               | Ja               |
| Kabeluitvoering           | Verbindingskabel |
| Kabeldiameter (uitwendig) | 6 mm             |
| Kabellengte               | 3.000 mm         |
| Materiaal mantel          | PUR              |
| Geschikt voor kabelrupsen | Nee              |

### Mechanische gegevens

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 184 g |
|--------------|-------|

### Bediening en display

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27279218 |
| ECLASS 9.0         | 27060311 |
| ECLASS 10.0        | 27060311 |
| ECLASS 11.0        | 27060311 |
| ECLASS 12.0        | 27060311 |
| ECLASS 13.0        | 27060311 |
| ECLASS 14.0        | 27060311 |
| ECLASS 15.0        | 27060311 |
| ECLASS 16.0        | 27060311 |
| ETIM 5.0           | EC001855 |
| ETIM 6.0           | EC001855 |
| ETIM 7.0           | EC001855 |
| ETIM 8.0           | EC001855 |
| ETIM 9.0           | EC001855 |
| ETIM 10.0          | EC001855 |
| UNSPSC 26.08       | 26121604 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Type aansluiting   | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat   | M12           |
| Type               | female        |
| Aantal polen       | 5 -polig      |
| Codering           | A-gecodeerd   |
| Uitvoering         | axiaal        |
| Ronde stekker, LED | Nee           |

### Aansluiting 2

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Type aansluiting | JST ZHR   |
| Aantal polen     | 12 -polig |