

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50130915

KDS U-M8-4A-M8-4A-P1-010

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
|----------|----------------------------------------|

## Bağlantı

## Bağlantı 1

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü           | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü     | M8                 |
| Tip                     | dişi               |
| Kutup sayısı            | 4 kutuplu          |
| Versiyon                | eksenel            |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır              |

## Bağlantı 2

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M8                 |
| Tip                 | erkek              |
| Kutup sayısı        | 4 kutuplu          |
| Versiyon            | eksenel            |

## Kablo özellikleri

|                              |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İletken sayısı               | 4 Adet                                                                                                                                                                                                          |
| İletken enine kesiti         | 0,25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                            |
| AWG                          | 24                                                                                                                                                                                                              |
| Renk kılıf                   | siyah                                                                                                                                                                                                           |
| Korumalı                     | Hayır                                                                                                                                                                                                           |
| Silikonsuz                   | Evet                                                                                                                                                                                                            |
| Kablo versiyonu              | Bağlantı kablosu                                                                                                                                                                                                |
| Kablo çapı (dış)             | 4,7 mm                                                                                                                                                                                                          |
| Kablo uzunluğu               | 1.000 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Malzeme kılıf                | PUR                                                                                                                                                                                                             |
| İletken izolasyonu           | PUR                                                                                                                                                                                                             |
| Travers oranı                | 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s <sup>2</sup> ivmelenme                                                                                                                                 |
| Çekme zinciri uygunluğu      | Evet                                                                                                                                                                                                            |
| Dış kaplamanın özellikleri   | FCKW, kadmiyum, silikon, halojen ve kurşun içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi işlenebilir                                                                                             |
| Dış kaplamanın dayanıklılığı | hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev geciktiricidir |
| Burulma kapasitesi           | ± 180° / m (maks. 2 mil. çevrim, 35 çevrim / dak)                                                                                                                                                               |

## Mekanik bilgiler

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Anahtar genişliği                        | 9 mm                 |
| Net ağırlık                              | 40 g                 |
| Eğilme döngüleri                         | 5.000.000 Adet       |
| Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.      | min. 10 x kablo çapı |
| Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | min. 5 x kablo çapı  |

## Kumanda ve gösterge

## Çevresel veriler

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme      | -25 ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -40 ... 80 °C |

## Sertifikalar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Koruma sınıfı    | IP 65   |
|                  | IP 67   |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| UL-File-Nummer   | E366145 |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27279218 |
| ECLASS 9.0            | 27060311 |
| ECLASS 10.0           | 27060311 |
| ECLASS 11.0           | 27060311 |
| ECLASS 12.0           | 27060311 |
| ECLASS 13.0           | 27060311 |
| ECLASS 14.0           | 27060311 |
| ECLASS 15.0           | 27060311 |
| ECLASS 16.0           | 27060311 |
| ETIM 5.0              | EC001855 |
| ETIM 6.0              | EC001855 |
| ETIM 7.0              | EC001855 |
| ETIM 8.0              | EC001855 |
| ETIM 9.0              | EC001855 |
| ETIM 10.0             | EC001855 |
| UNSPSC 26.08          | 26121604 |

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü           | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü     | M8                 |
| Tip                     | dişi               |
| Kutup sayısı            | 4 kutuplu          |
| Versiyon                | eksenel            |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır              |

## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 2

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M8                |
| Tip                 | erkek             |
| Kutup sayısı        | 4 kutuplu         |
| Versiyon            | eksenel           |

## Devre şeması

### Bağlantı şeması

