

技术数据表

连接电缆

配件编号: 50113468

KB JST-M12A-8P-Y-3000

内容

- 技术参数
- 电气连接

图片可能不同

技术参数

基础数据

适合	LSIS 400i标准
适合接口	RS 232

电气数据

性能数据	
工作电压	30 V AC/DC

连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
连接2	
类型	JST ZHR
引脚数	10 个引脚 6 个引脚
连接3	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

电缆性质

导线数量	10 光束
护套颜色	黑色
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆
导线直径 (外部)	8.5 mm
电缆长度	3,000 mm
护套材料	PUR
拖链适用性	否

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接2

类型	JST ZHR
引脚数	10 个引脚 6 个引脚

连接3

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形