

## Technisch gegevensblad

### Aansluitkabel

Art.-nr.: 50113468

KB JST-M12A-8P-Y-3000

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting

Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

Geschikt voor	LSIS 400i standaard
Geschikt voor interface	RS 232

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning	30 V AC/DC
------------------	------------

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

#### Aansluiting 2

Type aansluiting	JST ZHR
Aantal polen	10 -polig
	6 -polig

#### Aansluiting 3

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

### Kabeleigenschappen

Aantal aders	10 St.
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Verbindingskabel
Kabeldiameter (uitwendig)	8,5 mm
Kabellengte	3.000 mm
Materiaal mantel	PUR
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

### Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

### Aansluiting 2

Type aansluiting	JST ZHR
Aantal polen	10 -polig
	6 -polig

### Aansluiting 3

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal