

Teknik veri sayfası



Bağlantı kablosu

Ürün no.: 429074

CB-M12-10000S-5WF

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kavrama cismi rengi	siyah
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	açılı

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

Kablo özellikleri

İletken sayısı	4 Adet
İletken enine kesiti	0,34 mm ²
Renk kılıf	siyah
Korunmalı	Evet
Kablo tasarımı	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	6 mm
Kablo uzunluğu	10.000 mm
Malzeme kılıf	PUR
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-25 ... 80 °C
--	---------------

Sertifikalar

Sertifikasyonlar	c UL UL
------------------	------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kavrama cismi rengi	siyah
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	açılı

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

Devre şeması

Bağlantı şeması

