

## Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50138151

A7-V1-BZ2-S

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Opmerkingen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Serie	A7
Geschikt voor	Signaalzuilelementen uit de serie A7 - Advanced Series
Type signaalgeving	akoestisch

### Elektrische gegevens

#### Prestatiegegevens

Voedingsspanning $U_B$	24 V, DC, 10 %
Stroomopname, max.	30 mA

### Aansluiting

Opmerkingen	Beveiligd tegen verwisseling: De aansturing van de kleuren gebeurt via PIN's, de positie van de kap kan dus vrij worden gekozen (zie gebruikshandleiding). De verschillende kleuren worden via VCC aangestuurd (PNP)
-------------	---

### Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting ( $\varnothing \times l$ )	70 mm x 50 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	92 g
Type bevestiging	Bajonetsysteem

### Bediening en display

Bedieningselementen	225°-potentiometer
Functie van bedieningselement	Volumeregeling

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-10 ... 60 °C
------------------------------	---------------

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 66
Goedkeuringen	CE CSA

### Akoestische gegevens


Toonsoort	Ononderbroken toon
Geluidsdruk	105 dB
Aantal tonen	1 St.

### Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371237
eCl@ss 8.0	27371237
eCl@ss 9.0	27371237
eCl@ss 10.0	27371237
eCl@ss 11.0	27371237
ETIM 5.0	EC001261
ETIM 6.0	EC001261
ETIM 7.0	EC001261

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter



## Opmerkingen



### Gebuiken voor het bedoeld gebruik!



- ↪ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ↪ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ↪ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

## Toebehoren

### Montage

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50135463	A7-MP1-100	Signaalzulelement	Aansluiting: Klem, Trekveertechniek Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 70 mm Uitvoering: Voetmontage Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / horizontaal Moduleopname: eenzijdig Omgevingstemperatuur: -10 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66

### Opmerking



- ↪ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.