

## Technisch gegevensblad Y-verdeler

Art.-nr.: 50135995

YV U-SDD-25-25-25-X03

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bestelomschrijving | Houd rekening met het schakelschema volgens het gegevensblad |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|

### Aansluiting

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Aantal aansluitingen | 3 St. |
|----------------------|-------|

#### Aansluiting 1

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | female        |
| Aantal polen     | 5 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |

#### Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | female        |
| Aantal polen     | 5 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |

#### Aansluiting 3

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | male          |
| Aantal polen     | 5 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |

#### Kabeleigenschappen

|             |     |
|-------------|-----|
| Afgeschermd | Nee |
|-------------|-----|

### Mechanische gegevens

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Bouwworm             | hoekig                |
| Afmeting (b x h x l) | 36 mm x 16 mm x 45 mm |
| Sleutelwijdte        | 13 mm                 |
| Nettogewicht         | 24 g                  |
| Materiaal            | PUR                   |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 85 °C |
|------------------------------|---------------|

### Certificeringen

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Beschermingsgraad | IP 67 |
|-------------------|-------|

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279201 |
| ECLASS 8.0         | 27440104 |
| ECLASS 9.0         | 27069190 |
| ECLASS 10.0        | 27440111 |
| ECLASS 11.0        | 27440111 |
| ECLASS 12.0        | 27440111 |
| ECLASS 13.0        | 27440111 |
| ECLASS 14.0        | 27440111 |
| ECLASS 15.0        | 27440111 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC002925 |
| ETIM 7.0           | EC002925 |
| ETIM 8.0           | EC003558 |
| ETIM 9.0           | EC003558 |
| ETIM 10.0          | EC003558 |


## Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Maattekeningen

Schakelschema



- a    Aansluiting 3, connector M12
- b    Aansluiting 1, contrastekker M12
- c    Aansluiting 2, contrastekker M12

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | female        |
| Aantal polen     | 5 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |

Aansluiting 2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | female        |
| Aantal polen     | 5 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |

Aansluiting 3

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12           |
| Type             | male          |
| Aantal polen     | 5 -polig      |
| Codering         | A-gecodeerd   |
| Uitvoering       | axiaal        |

## Toebehoren

### Algemeen

|                                                                                  | Art.-nr. | Benaming      | Artikel     | Beschrijving                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | Gereedschap | Type: Momentsleutel<br>Sleutelwijdte: 13 mm<br>Koppel: 0,6 N·m<br>Materiaal: Kunststof, RVS<br>Omgevingstemperatuur: -40 ... 120 °C |

#### Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.