

Technisch gegevensblad Bedieningselement

Art.-nr.: 63001155

MC388-S2-A

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	25 mm x 13 mm x 88 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Behuizing kunststof	glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend
Nettogewicht	47 g
Kleur behuizing	Rood
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging
Afstand t.o.v. overige magneetsensoren, min.	50 mm

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 70 °C
------------------------------	---------------

Classificatie

Douanetariefnnummer	85051990
ECLASS 5.1.4	27279217
ECLASS 8.0	27279217
ECLASS 9.0	27272404
ECLASS 10.0	27272404
ECLASS 11.0	27272404
ECLASS 12.0	27274002
ECLASS 13.0	27274002
ETIM 5.0	EC001487
ETIM 6.0	EC001487
ETIM 7.0	EC001487
ETIM 8.0	EC001487

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

