

技术数据表

反光板

配件编号: 50124652

HTK 82-24V-8M

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

专门设计

专门设计	加热
------	----

电气数据

性能数据

供电电压 U_B	24 ... 24 V, AC/DC
------------	--------------------

连接

连接1

功能	供电电源
类型	电缆
电缆长度	8,000 mm
护套材料	PVC
电缆颜色	黑色
导线数量	2 芯

机械数据

设计	圆型
安装尺寸, 厚	21 mm
安装尺寸, 直径	93 mm
反射面直径	78 mm
反射板材料	塑料
基材的材料	塑料
化学名称, 反射板材料	PMMA8N
结构, 有效表面	三角
紧固类型	通孔安装

环境数据

环境温度, 工作	-40 ... 70 °C
----------	---------------

分类

税率编号	39269097
eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

电气连接

连接1

功能	供电电源
类型	电缆
电缆长度	8,000 mm
护套材料	PVC
电缆颜色	黑色
导线数量	2 芯

引脚

芯线颜色

1	蓝色
2	棕色