

Fiche technique

Organe de commande

Art. n°: 63002100

RD800-x-SCA

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Série	RD800
Application	En série
	Utilisation seul
Type de code	Code standard
Adapté pour	Transpondeur de sécurité RD800

Données mécaniques

Dimensions (l x H x L)	25 mm x 18 mm x 45 mm
Matériau du boîtier	Plastique
Boîtier en plastique	PA 66
Poids net	24 g
Couleur du boîtier	Anthracite
Type de fixation	Fixation traversante

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement	-25 ... 70 °C
Température ambiante, stockage	-25 ... 80 °C
Degré d'encrassement	3, EN 60947-1

Certifications

Indice de protection	IP 67
	IP 69K
Homologations	c UL US
	TÜV Süd
Contrôle des chocs selon la norme	EN 60068-2-27
Contrôle des vibrations selon la norme	EN 60068-2-6

Classification

Numéro de tarif douanier	85369095
ECLASS 5.1.4	27279216
ECLASS 8.0	27279216
ECLASS 9.0	27272606
ECLASS 10.0	27272606
ECLASS 11.0	27272606
ECLASS 12.0	27272606
ECLASS 13.0	27272606
ECLASS 14.0	27272606
ECLASS 15.0	27272606
ECLASS 16.0	27272606
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC002594
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487

Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

